

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250630 20/15
GTIN	4067263122180
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra frytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	DDJNR/L 2020H15
Serie	Master Eco
Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	15 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 24
Underläggsplatta	259031 50
Skruv för underläggsplatta	259027 8
totallängd L	100 mm
Huvudängd L ₁	40 mm

Passande vändskär	DN.. 1506..
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare