

**Garant****GARANT Master eco klämsvarvhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251914 20/08
GTIN	4067263122333
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	8 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	35 mm
Underläggsplatta	259033 6
ISO-kod hållare	DWLN/L 2020K08
Klamp, skruv, fjäder	259036 25
Passande vändskär	WN.. 0804..
Serie	Master Eco
totallängd L	125 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 9
Skaftmått	20 mm

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare