

Garant**GARANT Master eco klämsvarvhållare, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251915 25/08
GTIN	4067263122364
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	259027 9
ISO-kod hållare	DWLNR/L 2525M08
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Huvudängd L ₁	35 mm
Skaftmått	25 mm
Serie	Master Eco
Klamp, skruv, fjäder	259036 26
Underläggsplatta	259033 6
totallängd L	150 mm
Passande vändskär	WN.. 0804..

Vändskärsstorlek	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare