

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260027 20/09
GTIN	4067263122401
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Skrivsats för vändskär	269028 28
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Serie	Master Eco
ISO-kod hållare	SCLCR/L 2020X09
Vändskärsstorlek	9 mm
totallängd L	90 mm
Huvudängd L ₁	30 mm

Norm	Verkstadsnorm
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare