


Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260290 20/11
GTIN	4067263122425
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 7
Huvudängd L ₁	30 mm
Skaftmått	20 mm
Skruvsats för vändskär	269023 3
Underläggsplatta	269007 1
Serie	Master Eco
Passande vändskär	DC.. 11T3..
totallängd L	90 mm

ISO-kod hållare	SDJCR/L 2020X11
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare