

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261123 20/11
GTIN	4067263122562
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Serie	Master Eco
Vändskärsstorlek	11 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Skruvsats för vändskär	269023 1
Huvudängd L ₁	35 mm
ISO-kod hållare	SVJBR/L 2020X11
totallängd L	95 mm
Skaftmått	20 mm
Norm	Verkstadsnorm

Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare