

Garant**GARANT Master eco klämsvarvhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260292 20/11
GTIN	4067263122487
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	25 mm
totallängd L	125 mm
Serie	Master Eco
Skruv för underläggsplatta	269013 7
ISO-kod hållare	SDJCR/L 2020K11
Underläggsplatta	269007 1
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Huvudängd L ₁	30 mm
Skrivsats för vändskär	269023 3
Skaftmått	20 mm

Vändskärsstorlek	11 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare