

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261122 20/16
GTIN	4067263122548
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	269013 7
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	VB.. 1604..
Skruvsats för vändskär	269023 3
Underläggsplatta	259033 5
Huvudängd L ₁	40 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Serie	Master Eco
totallängd L	100 mm

ISO-kod hållare	SVJBR/L 2020H16
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare