


Garant**GARANT Master Eco svarvhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261136 20/16
GTIN	4067263122616
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra frytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	269013 7
Skrivsats för vändskär	269023 3
Huvudängd L ₁	40 mm
Passande vändskär	VC.. 1604..
Skaftmått	20 mm
Serie	Master Eco
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Underläggsplatta	259033 5
ISO-kod hållare	SVJCR/L 2020H16

totallängd L	100 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare