

**Garant****GARANT Master eco svarvhållare med IK anslutning, Höger, Skaft- / plattstorlek L: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272004 25/16
GTIN	4067263122685
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**leveransinnehåll:**

**Med underläggsplatta 1,5°.**

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Underläggsplatta 1,5°	279819 1
totallängd L	100 mm
Serie	Master Eco
Skriv för underläggs-platta	279824 1
Skaftmått	25 mm
Klamp, skruv, O-ring	279835 3
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm

Vändskärsstorlek	16 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare