

**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261137 20/11
GTIN	4067263122647
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	269023 1
Serie	Master Eco
Passande vändskär	VC.. 1103..
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-kod hållare	SVJCR/L 2020X11
total längd L	95 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	35 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Norm	Verkstadsnorm

Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare