

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261137 25/16
GTIN	4067263122661
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	32 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 7
totallängd L	110 mm
ISO-kod hållare	SVJCR/L 2525X16
Passande vändskär	VC.. 1604..
Skruvsats för vändskär	269023 3
Huvudängd L ₁	40 mm
Underläggsplatta	259033 5
Vändskärsstorlek	16 mm
Serie	Master Eco

Skafthmätt	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare