

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261137 16/11
GTIN	4067263122630
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

totallängd L	85 mm
Skaftmått	16 mm
Serie	Master Eco
ISO-kod hållare	SVJCR/L 1616X11
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Huvudängd L ₁	35 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats för vändskär	269023 1
Norm	Verkstadsnorm

Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare