


Garant**GARANT Master Eco-klämhallare med kloklämning, vänster, Skaft- / plattstorlek L: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272005 25/16
GTIN	4067263122708
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	32 mm
Underläggsplatta 1,5°	279819 2
Skruv för underläggs-platta	279824 1
Skaftmått	25 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
totallängd L	100 mm
Klamp, skruv,O-ring	279835 4
Serie	Master Eco

Vändskärsstorlek	16 mm
Användning	vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare