

Skaft, Typ: 210S



Beställningsdata

Ordernummer	589305 210S
GTIN	4067263122043
Artikelklass	51S

Beskrivning

Utförande:

Monterings skaft av standardmodell med hög spännkraft.

leveransinnehåll:

Inklusive HSS-centrerborr.

OBS!:

För fastspänning på stationära maskiner med annat fäste än sexkant ska du välja borrhuck nr 342220 storlek 16/16 och tillhörande insticksskaft.

För MK2-fäste, t.ex. insticksskaft nr 342500 storlek 2/16.

Teknisk beskrivning

Skaftform	Sexkant
Passar till hålsåg-Ø	32 - 210 mm
Nyckelvidd skaft	11 mm
Produktslag	Skaft

Tillbehör

Centrumborr HSS Typ 6KT

589428 6KT