


**Garant****CNMG 160608, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMG 160608 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 240 m/min

## Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Antal byten/skär	4

spån-brytare	VM
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	M
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	CNMG 160608
Sort	HB7130-2
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning