

Garant**KNUX 160405L, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251032 HB7130-2
GTIN	4067263342038
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Beläggning	belagd
spån brytare	2,2 mm
spån-brytare	VM
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	2
Sort	HB7130-2
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Primäranvändning	M
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Hörnradie	1 mm
ISO-kod vändskär	KNUX 160405L
Produktslag	Vändskär för svarvning

