

**Garant****KNUX 160410L, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Sort	HB7130-2
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	VM
spån brytare	2,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Beläggning	belagd
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	1 mm
ISO-kod vändskär	KNUX 160410L
Produktslag	Vändskär för svarvning

