

Garant**SNMG 120412, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251226 HB7130-2
GTIN	4067263290827
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 120412 HB7130-2 Hörnradie: 1,2 mm
Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Beläggning	belagd
Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	VM
Sort	HB7130-2
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min

Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	8
ISO-kod vändskär	SNMG 120412
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning