


Garant**SNMG 120408, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251144 HB7130-2
GTIN	4067263330240
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 120408 HB7130-2 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	belagd
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
spån-brytare	VS

Sort	HB7130-2
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	8
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning