

Garant**WNMG 080404, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080404 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7130-2
spån-brytare	VM
Skärmaterial	HM
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Antal byten/skär	6
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min

Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Hörnradie	0,4 mm
Tolerans	M
Primäranvändning	M
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning