

**Garant****CCMT 120408, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CCMT 120408 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	VS
Beläggning	belagd

Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
Primäranvändning	M
Tolerans	M
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	HM
Sort	HB7130-2
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning