

Garant**RC.X 1204, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Artikelklass	21G

Beskrivning

RC.X 1204 HB7130-2 spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
spån-brytare	VM
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	RCMX 1003
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M
Antal byten/skär	4
Sort	HB7130-2
Produktslag	Vändskär för svarvning