

**Garant****TCMT 110202, Sort: HB7130-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260950 HB7130-2
GTIN	4067263290988
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

TCMT 110202 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,2 mm
Antal byten/skär	3
Sort	HB7130-2
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110202

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	VS
Produktslag	Vändskär för svarvning