

Garant**TCMT 16T308, Sort: HB7130-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Artikelklass	21G

Beskrivning

TCMT 16T308 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HB7130-2
Hörnradi	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Beläggning	belagd
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Antal byten/skär	3
spån-brytare	VS
Produktslag	Vändskär för svarvning