


**Garant****CNMG 120408, Sort: HB7140-2**

### Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 250060 HB7140-2 |
| GTIN         | 4067263290599   |
| Artikelklass | 21G             |

### Beskrivning

CNMG 120408 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

### Teknisk beskrivning

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Antal byten/skär                      | 4                     |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,3 - 2,5 mm          |
| Skärförhållande                       | krävande intermittent |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 70 - 230 m/min        |
| Primäranvändning                      | M                     |
| Matning $f$                           | 0,15 - 0,5 mm/v       |
| ISO-kod vändskär                      | CNMG 120408           |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| spån-brytare                | VS                                  |
| Sort                        | HB7140-2                            |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Beläggning                  | belagd                              |
| Skärmaterial                | HM                                  |
| Hörnradi                    | 0,8 mm                              |
| Produktslag                 | Vändskär för svarvning              |