

Garant**CNMG 120404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250156 HB7140-2
GTIN	4067263314912
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120404 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
ISO-kod vänds kär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tolerans	M

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	VM
Hörnradie	1,2 mm
Sort	HB7140-2
Beläggning	belagd
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning