

Garant**CNMG 09T308, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 09T308 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-2
spån-brytare	VM
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Beläggning	belagd
Antal byten/skär	4

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T308
Primäranvändning	M
Tolerans	M
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning