

**Garant****CNMG 160608, Sort: HB7140-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Artikelklass	21G

### Beskrivning

CNMG 160608 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
ISO-kod vändskär	CNMG 160608
Sort	HB7140-2
Skärmaterial	HM
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v

Antal byten/skär	4
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Primäranvändning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Tolerans	M
Skärförhållande	krävande intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning