

Garant**CNMG 120408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 250322 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263314974 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

CNMG 120408 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 170 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| spån-brytare | VG |
| Matning f | 0,25 - 0,6 mm/v |
| Antal byten/skär | 4 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning |
| Primäranvändning | M |
| Skärmaterial | HM |
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 170 m/min |

| | |
|------------------|------------------------|
| Skärdjup a_p | 1,5 - 6 mm |
| ISO-kod vändskär | CNMG 120408 |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Beläggning | belagd |
| Skärförhållande | krävande intermittent |
| Sort | HB7140-2 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |