

Garant**CNMG 120416, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120416 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 170 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Beläggning	belagd
Sort	HB7140-2
Hörnradie	1,6 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 160616
Primäranvändning	M

Skärförhållande	krävande intermittent
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 170 m/min
Antal byten/skär	4
spån-brytare	VG
Produktslag	Vändskär för svarvning