

Garant**CNMG 160608, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 160608 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 170 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 170 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Sort	HB7140-2

Skärmaterial	VHM
spån-brytare	VG
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	CNMG 160608
Produktslag	Vändskär för svarvning