

**Garant****CNMG 160616, Sort: HB7140-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Artikelklass	21G

### Beskrivning

CNMG 160616 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 170 m/min

### Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Matning $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 170 m/min
Antal byten/skär	4
spån-brytare	VG

Sort	HB7140-2
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärdjup $a_p$	1,5 - 6 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning