

Garant**DNMG 150604, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150604 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M
Tolerans	M
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM

spån-brytare	VM
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Sort	HB7140-2
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	DN.G 150604
Produktslag	Vändskär för svarvning