

Garant**SNMG 120404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 120404 HB7140-2 Hörnradie: 0,4 mm
Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Antal byten/skär	8
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min

Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Sort	HB7140-2
Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärförhållande	krävande intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning