

**Garant****TNMG 160404, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
spån-brytare	VS
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Beläggning	belagd
Sort	HB7140-2
Antal byten/skär	6
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Primäranvändning	M
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning