


**Garant****SNMG 120408, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	251144 HB7140-2
GTIN	4067263315148
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMG 120408 HB7140-2 Hörnradie: 0,8 mm  
Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
Sort	HB7140-2
spån-brytare	VS

Antal byten/skär	8
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	belagd
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Produktslag	Vändskär för svarvning