


**Garant**
**SNMG 120404, Sort: HB7140-2**


## Beställningsdata

Ordernummer	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMG 120404 HB7140-2 Hörnradie: 0,4 mm  
 Sort: HB7140-2  
 spån-brytare: VS  
 Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Primäranvändning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7140-2
spån-brytare	VS

Skärmaterial	VHM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning