

Garant**TNMG 160408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Artikelklass	21G

Beskrivning

TNMG 160408 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-2
Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6

spån-brytare	VS
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning