

**Garant****VNMG 160408, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VNMG 160408 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	VS
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,4 mm/v
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	M
Sort	HB7140-2
Produktslag	Vändskär för svarvning