

Garant**VNMG 160408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Artikelklass	21G

Beskrivning

VNMG 160408 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Sort	HB7140-2
Skärmaterial	HM
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M

Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Tolerans	M
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning