

Garant**WNMG 080404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080404 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
spån-brytare	VM
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min

Primäranvändning	M
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärdjup a _p	0,5 - 4 mm
Antal byten/skär	6
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7140-2
Produktslag	Vändskär för svarvning