

Garant**CC.T 060204, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260142 HB7140-2
GTIN	4067263315544
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 060204 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7140-2
Skärförhållande	krävande intermittent
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
spån-brytare	VM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	M
Produktslag	Vändskär för svarvning