

Garant**CC.T 09T302, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260148 HB7140-2
GTIN	4067263315551
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T302 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Tolerans	M
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Hörnradie	0,2 mm

Primäranvändning	M
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup a _p	0,2 - 4 mm
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	CCMT09T302
Sort	HB7140-2
spån-brytare	VM
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning