

**Garant****DC.T 11T304, Sort: HB7140-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DC.T 11T304 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

### Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Beläggning	belagd
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Sort	HB7140-2
spån-brytare	VS
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	DCMT11T304
Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning