

Garant**DC.T 11T308, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T308 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Sort	HB7140-2

ISO-kod vändskär	DCMT11T308
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Beläggning	belagd
spån-brytare	VM
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning