


Garant**SCMT 120404, Sort: HB7140-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Artikelklass	21G

Beskrivning

SCMT 120404 HB7140-2 Hörnradie: 0,4 mm
Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-2
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	M

spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Beläggning	belagd
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning