


**Garant****SCMT 120408, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SCMT 120408 HB7140-2 Hörnradie: 0,2 mm  
Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Sort	HB7140-2
spån-brytare	VS
Beläggning	belagd
Skärförhållande	krävande intermittent

Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning