

**Garant****SC.T 09T304, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SC.T 09T304 HB7140-2 Hörnradie: 0,4 mm

Sort: HB7140-2

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7140-2
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Tolerans	M
Primäranvändning	M
Skärförhållande	krävande intermittent

spån-brytare	VM
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Beläggning	belagd
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
Produktslag	Vändskär för svarvning