

Garant**SC.T 120404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Artikelklass	21G

Beskrivning

SC.T 120404 HB7140-2 Hörnradie: 0,4 mm

Sort: HB7140-2

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mmMatning f : 0,1 - 0,4 mm/v

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M
Beläggning	belagd
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Sort	HB7140-2

spån-brytare	VM
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärmaterial	VHM
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning